

## Cantinette vino refrigerate

La refrigerazione statica permette di ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature. Così si possono esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.

- I led posizionati lungo tutto il perimetro della porta e gli interni a specchio mettono in risalto al massimo le bottiglie.
- Fino a -50% nei consumi rispetto alle tradizionali cantinette per vino grazie alla illuminazione a led, un isolamento di 6 cm.
- La porta è realizzata con vetrocamera a bassa remissività di spessore 20 mm.
- Grazie all'innovativo sistema di refrigerazione statico gli interni sono puliti senza la presenza della piastra evaporante. Viene aumentata la capienza di bottiglie e l'interno a specchio crea un effetto di visibilità a 360°.
- Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo, in orizzontale a secondo delle preferenze.
- Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo, in orizzontale a seconda delle preferenze.
- Il sistema di refrigerazione, con evaporazione e condensazione statiche, è studiato per ridurre al minimo la rumorosità dell'impianto refrigerante.
- Codice identificativo colore in aggiunta al codice articolo: laminato in legno colore grigio alluminio [.../873], laminato in legno colore nero [...421]. Possibilità di altri colori RAL (da specificare in fase di ordine).



+6/+10°

86  
bottiglie



MIAMI MEDIUM ST

+6/+10°

70  
bottiglie



MIAMI MINI

### POSIZIONAMENTO BOTTIGLIE

	verticali	<b>RIPIANI</b>
	oblique	<b>TUBI</b>
	orizzontali	<b>CASSETTI</b>

Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità bottiglie bordolesi	L x P x H mm	Peso kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
EFA1MIAMIMINI/873	MIAMI MINI	+6/+10	70 > tubi	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMINIDR/873	MIAMI MINI	+6/+10	34 > cassette	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMINISH/873	MIAMI MINI	+6/+10	70 > ripiani	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMED/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	86 > tubi	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDDR/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	52 > 7 cassette	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDMIX/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	66 > tubi + 3 cassette	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDSH/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	86 > ripiani	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	86 > tubi	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDDRV/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	52 > 7 cassette	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDMIXVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	66 > tubi + 3 cassette	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDSHVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	86 > ripiani	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1